

# LQH2MCN1R0M02#

“#”处为包装规格代号。



<品名 (附包装代号) 一览>  
LQH2MCN1R0M02L、 LQH2MCN1R0M02B

## 形状

LR尺寸	2.0 ±0.2mm
WR尺寸	1.6 ±0.2mm
TR尺寸	0.9 ±0.05mm
尺寸代号 in inch (mm)	0806 (2016)

## 备注事项

When applied Rated current to the Products, Inductance will be within ±10% of initial Inductance value.  
When applied Rated current to the Products, temperature rise caused by self-generated heat shall be limited to 40°C max.

## 参考信息

包装代号	规格	最小订购单位
L	φ180mm压纹带	3000
B	散装	100

质量(参考值)	
1个	0.010g


## 规格

电感值	1.0μH ±20%
电感值测试频率	1MHz
额定电流(Itemp) *根据温度上升	485mA
直流电阻(最大)	0.390Ω
直流电阻中心值	0.30Ω±30%
自己共振周波数 (以上)	100MHz
使用温度范围 (不包含自身温度的提高)	-40~85°C
电磁屏蔽等级	No Shield


## 注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。


■ 电感值-频率特性(标准值)



■ 电感值-电流特性(标准值)



■ 温度上升特性(标准值)



**注意**

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更, 或若其中产品停产, 请在订购时确认, 恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格, 仅载明标准规格。因此, 在订购产品之前, 谨请核准其规格或者办理产品规格表。