

LQM21FN100M70#

“#”处为包装规格代号。



<品名 (附包装代号) 一览>
LQM21FN100M70L、 LQM21FN100M70B

形状

(in mm)

L尺寸	2.0 ±0.2mm
W尺寸	1.25 ±0.2mm
T尺寸	1.25 ±0.2mm
尺寸代号 in inch (mm)	0805 (2012)

参考信息

包装代号	规格	最小订购单位
L	φ180mm压纹带	3000
B	散装	1000

质量(参考值)	
1个	0.016g


规格

电感值	10μH ±20%
电感值测试频率	1MHz
额定电流(Isat) *根据电感值变化	100mA
额定电流(Itemp) *根据温度上升	100mA
直流电阻(最大)	0.78Ω
直流电阻中心值	0.60Ω±30%
自己共振周波数 (以上)	15MHz
使用温度范围 (不包含自身温度的提高)	-55~125°C
电磁屏蔽等级	Ferrite Core


注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

■ 电感值-电流特性(标准值)



■ 阻抗值-频率特性(标准值)



注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更, 或若其中产品停产, 请在订购时确认, 恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格, 仅载明标准规格。因此, 在订购产品之前, 谨请核准其规格或者办理产品规格表。