



RECOMMENDED P.C.B LAYOUT

**Specification**

Insulator Material: Polyseter; UL94V-0

Standard:P.B.T

Contact plated: Gold Over Nickel

Poles:2~40P

Current Rating : 3Amp

Contact Resistance:20 Milliohms Max

Insulation Resistance : 1000MΩ Min.

Dielectric withstanding Voltage:AC 500V

Operation Temperature : -40 °C -- +105 °C

核准:		日期:		深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKLEMENT INDUSTRYCO., LTD	
业务:		日期:			
制图:		日期:		品名规格:	
LYF		2009-12-28		210R-1*XP L=13.8MM	
未注公差表		客户料号		/	
X.X	±0.2	单位	mm	比例	/
X.XX	±0.10	图纸编号:	Chantw-210-00007	版本	A
X.XXX	±0.050				