





MAPX	MODIFICATION	DATE



P.C.B LAYOUT T=1.6mm
TOP VIEW TOLERANCE

- 备注:
- 材质:
胶芯:PBT+30% F.
端子:青铜C2680, T=0.25mm.
外壳:青铜C2680/SPCC, T=0.30mm.
 - 电镀:
端子:镍底50u", 镀锡100u",
接触区域按客户要求镀金.
外壳:镀可焊性镍80u"以上.
 - 电气性能:
接触阻抗:30 mΩ Max.
绝缘电阻:1000 MΩ Min.
耐电压: 500VAC/1分钟 .
额定电流:1.5 A.
 - 机械性能:
插入力: 3.57Kgf Max.
拔出力: 1.02Kgf Min.
 - 其它:
工作温度:-40° C 至 85° C.
 - 产品料号: 参阅fSimSun|b0|i0|c0|p2;:
接触阻抗:30 mΩ Max.
绝缘电阻:1000 MΩ Min.
耐电压: 500VAC/1分钟 .
额定电流:1.5 A.
 - 机械性能:
插入力: 3.57Kgf Max.
拔出力: 1.02Kgf Min.
 - 其它:
工作温度:-40° C 至 85° C.
 - 产品料号:

USAX-04FX-XNMX-D6

1-G.P
2-RoHS
3-REACH
4-HF/无卤

1-卷带包装
2-PVC盒

1-半金亮锡 1u"
2-半金亮锡 3u"
3-半金亮锡 5u"
4-半金亮锡 10u"
5-半金亮锡 15u"
6-半金亮锡 25u"
7-半金亮锡 30u"

K-黑色
W-白色
N-本色

产品图 PRODUCT CHART DWG				深圳市精拓金电子有限公司						
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	Z-Y-B	制图料号 PRODUCT PART NO.		
X.	±0.25	X.	±5°	比例 SCALE	1:1	审核 CHKD		产品名称 PRODUCT NAME	USB AF 单层90度插板 加高型	
.X	±0.20	.X	±2°	日期 DATE	2013.09.24	核准 APPD		角法 VIEW	版本 VER	AD
.XX	±0.15	.XX	±1°							
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°							