

注:这张数据表有可能不是最新的。 请从村田制作所的官方网站下载MHR0422SA107F20的最新数据表。 https://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=MHR0422SA107F20

MHR0422SA107F20









包装信息

| 包装 | 规格 | 最小订购单位 |
|----|-----|--------|
| - | 散装袋 | 1000 |

在1/2页

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。 2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,谨请核准其规格或者办理产品规格表。



URL: https://www.murata.com/

作成日期: 2018/03/22



MHR0422SA107F20



| 额定功率 | 1.3W |
|---------------------|------------|
| 形状 | 引线 |
| 最大工作电压 | 11.4kVdc |
| 电阻值 | 100.0ΜΩ |
| 电阻值偏差 | ±1% |
| Single Use/Mold Use | Molded use |
| 长度 | 22.7mm |
| 高度 H | 6.5mm |
| 引线间距 P | 20.32mm |

在2/2页

- 1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。 2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,谨请核准其规格或者办理产品规格表。



URL: https://www.murata.com/ 作成日期: 2018/03/22