

# LQW18AN22NG10#

# 包装 格代号。



<品名 (附包装代号) - >

LQW18AN22NG10D、 LQW18AN22NG10J、 LQW18AN22NG10B

## 形状

L尺寸	1.6 ±0.2mm
W尺寸	0.8 ±0.3mm
T尺寸	0.8 ±0.2mm
尺寸代号 in inch (mm)	0603 (1608)

## 参考信息

包装代号	格	最小 位
D	φ180mm	4000
J	φ330mm	10000
B	散装	500




量(参考)	
1个	0.003g

## 格

感	22nH ±2%
感 率	100MHz
定 流(Itemp) *根据温度上升	640mA
直流 阻(最大)	0.099Ω
Q (最小)	42
Q 率	250MHz
自己共振周波数 (以上)	3200MHz
使用温度范 (不包含自身温度的提高)	-55~125°C
系列	LQW18AN_10

### 注意

1. 本目 是从株式会社村田制作所网站中下的。 格若有 更, 或若其中 品停, 在 确, 恕不 行通知。
2. 本目 因没有足的 空 明 格, 明 准 格。因此, 在 品之前, 核 准其 格或者 理 品 格表。



⚠ 注意

1. 本目是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有更改, 或若其中品停产, 在确认后, 恕不另行通知。
2. 本目因没有足够的空白格, 说明不准确。因此, 在产品之前, 核准其规格或者理品规格表。