

# 深圳市顺翔诺电子有限公司

## 承认书

### SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称: LC0001  
Customer Name : \_\_\_\_\_

客户料号:  
Customer P/N: \_\_\_\_\_ SMNR252012-系列

产品名称: 功率电感  
Product Name: \_\_\_\_\_

顺翔诺料号:  
SXN P/N: \_\_\_\_\_ SMNR202012-系列

制造厂商 Manufacturer	
拟制 Draft	江林平
审核 Check	张磊平
日期 Date	2019-1-3

客户承认印章 Approval Signet	
日期 Date	

地址: 深圳市龙华区福城街道福前路37号深澜产业园3栋3楼

Address: Floor 3, Building 3, shenlan Industrial Park, no.37, Fuqian Road, FuCheng Street,  
LongHua District, shenzhen

电话 Tel: 0755-23760960 传真 Fax: 0755-28484866

电子邮件 E-mail: 13713798056@163.com


网址 http://: [www.sxndz.com](http://www.sxndz.com)



文件编号 File Number	SXN-WI-5376	版本号 Version Number	A	页码 page	1/3
---------------------	-------------	-----------------------	---	------------	-----

### 1、外形尺寸 Dimension :

单位Unit: mm



A	2.5±0.2
B	2.0±0.2
C	1.2Max
D	1.5±0.2
E	0.8±0.2
F	0.8±0.2
G	0.2Ref
H	0.8Ref
I	0.85Ref

### 2、产品品名构成 Product Spec. Model

SMNR - 252012 - 2R2 M

a      b      c      d

a: 系列名称 Series name


b: 产品尺寸 Product dimensions (A x B x C)

c: 电感值 Inductance Value

(1R0:1.0uH; 100: 10uH; 101:100uH)

d: 电感公差 Inductance Tolerance (K:10% ; M:20% ; N:30%)

### 3、结构 Structure



### 4、材料清单 MATERIAL LIST


NO.	PARTS	MATERIAL	UL FILE NO.	TEMP. CLASS
1	CORE	Ni-Zn CORE OR EQUIVALENT	NA	NA
2	WIRE	POLYURETHANE ENAMELLED COPPER WIRE OR EQUIVALENT	E258243	180°C
3	ADHESIVE	EPOXY RESIN OR EQUIVALENT	NA	NA
4	SOLDER	Sn99.3-Cu0.7 OR EQUIVALENT	NA	NA

\*NA:NOT APPLICABLE.




## 6、产品包装 Packaging

### 1) 载带包装示意图 Tape packing diagram




ITEM	W	A0	B0	K0	P	E	F	D0	P0	P2	T
DIM	8.00	2.35	2.65	1.20	4.00	3.50	1.75	1.50	4.00	2.00	0.25
TOLE	±0.3	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	+0.1	±0.1	±0.1	±0.05

### 2) 卷盘包装示意图 Tape packing diagram



### 3) 剥离强度要求 Peeling required

- ① F 力大小: 20~100g;
- ② 面带剥离角度: 165°~180°。



### 4) 包装数量 Packing quantity

项目	数量 (PCS)	尺寸规格 (mm)
盘	2000	7"
内盒	20K	185mm*185mm*120mm
外箱	120K	395mm*385mm*205mm