






- 주 기 -

1. 사용상 유해한 흠, BURR 등이 없을 것.
2. 지시하지 않은 R=0.3 으로 할 것.
3. MARKING 및 CAV NO. 는 당사 규정에 준할 것.
4. MATCHING CONNECTOR : PB625-06020
5. 적용 CORRUGATED TUBE :  $\phi 9$



SECTION A-A



	04.12.02	-	△	신 설	MDK
승인	DATE	NOTE NO.	SYM	ALTERATION	담당

DRAWING NAME	COVER NMWPO6FB-B
DRAWING NO.	HV017-06020-C01

GENERAL TOLERANCE

	10MAX	50MAX	100MAX	150MAX	200MAX	200VR	ANGLE
A	±0.3	±0.2	±0.5	±0.8	±1.0	±1.4	±30'

COVER NMWPO6FB-B		HV017-06020		BLACK		PA	
PART NAME		PART NO.		COLOR		MATERIAL	
THIRD ANGLE PROJECTION	A	1/1	MDK	KHL		KKL	
	TOLERANCE	SCALE	DESIGN	DRAWN	CHECKED	APPROVED	

**KUM** 케이유엠