



<品名 (附包装代号) - >

GRM188R71H272KA01D、 GRM188R71H272KA01J

形状

| | |
|---------------|--------------|
| L尺寸 | 1.6 ±0.1mm |
| W尺寸 | 0.8 ±0.1mm |
| T尺寸 | 0.8 ±0.1mm |
| 外部 极尺寸e | 0.2 to 0.5mm |
| 外部 极 距离g | 0.5mm min. |
| 尺寸代号 inch(mm) | 0603 (1608M) |

参考信息

| 包装 | 格 | 最小 位 |
|----|--------|-------|
| D | φ180mm | 4000 |
| J | φ330mm | 10000 |

| 量 (准) | |
|----------|-------|
| 1个 | 6.3mg |
| φ180mm卷装 | 144g |

格

| | |
|------------|--------------|
| 静 容量 | 2700pF ±10% |
| 定 | 50Vdc |
| 温度特性 (准 格) | X7R(EIA) |
| 静 容量变化率 | ±15.0% |
| 温度特性的温度范 | -55 to 125°C |
| 工作温度范 | -55 to 125°C |

注意

1. 本目 是从株式会社村田制作所网站中下的。格若有 更, 或若其中 品停, 在 确, 恕不 行通知。
2. 本目 因没有足的 空 明 格, 明 准 格。因此, 在 品之前, 核准其 格或者 理 品 格表。