

目前生产

一般用

125
°C max.

啸叫
对策

弯曲
裂纹

焊接
裂纹

RoHS

REACH

<品名 (附包装代号) ->

KRM55QR71J106KH01L、 KRM55QR71J106KH01K

形状



L尺寸	6.1 ±0.4mm
W尺寸	5.3 ±0.2mm
T尺寸	3.7 ±0.2mm
金属端子度e	1.2±0.2mm

参考信息

包装	格	最小 位
L	φ180mm	400
K	φ330mm	1000

量 (准)	
1个	0.43g


格

静 容量	10μF ±10%
定	63Vdc
温度特性 (准 格)	X7R(EIA)
静 容量变化率	±15%
温度特性的温度范	-55 to 125°C
工作温度范	-55 to 125°C


注意

- 本目 是从株式会社村田制作所网站中下的。格若有 更, 或若其中 品停, 在 确, 恕不 行通知。
- 本目 因没有足的空 明 格, 明 准 格。因此, 在 品之前, 核准其 格或者 理 品 格表。


频率特性|Z|




频率特性R




直流偏压特性




交流电压特性



温度特性



温度上升由于脉动电流特性



注意

1. 本目是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有更改, 或若其中品停产, 在不确定时, 恕不另行通知。
2. 本目因没有足够的空余规格, 不明确规格。因此, 在产品之前, 核准其规格或者理品规格表。