


# 深圳市顺天五金制品有限公司

## 产品规格书

客户： 深圳市立创商城		图样：参考		
供应商名称： 深圳市顺天五金制品有限公司				
规格名称：螺丝PWA2/3/4 X(4, 5, 6, 8, 10, 12) *6/7系列				
客户料号：				
样品数量： 20 PCS				
日期： 2019-03-25				
外观 检 验	<input checked="" type="checkbox"/> 客户标准	AC	0	0
	样板数量： 20	NG	0	1



尺寸与功能检验(抽样按工作指引) (单位:mm)

检验项目	检验标准	样本数 (PCS)	不良数 (PCS)	检验工具	测试数据, 判定结果
直径: D	φ 3.0MM +0/-0.15	20	/	游标卡尺	2.93/2.92/2.92/2.92/2.93 OK
长度: L	6.00 MM +/-0.2	20	/	游标卡尺	5.93/5.95/5.98/6.00/5.95 OK
垫子直径:	7.00 MM +/-0.2	20	/	游标卡尺	7.00/6.99/7.01/7.06/6.95 OK
头厚:	1.8 MM ±0.2	20	/	游标卡尺	1.75/1.83/1.75/1.80/1.80 OK
材料	材质: 1010A 碳钢 ; 表面处理: 镀镍, 黑色				
判定结果	<input checked="" type="checkbox"/> 合格				客户 确认
	<input type="checkbox"/> 不合格				
检验员: 张红	审核: 钟生	批准: 赖生			
日期: 2019-03-25	日期: 2019-03-25	日期: 2019-03-25			

附图