




ROHS

MAPX	MODIFICATION	DRW	DATE



- 备注:
1. 产品规格:
- 1-1. 插入力: 35N MAX.
- 1-2. 拔出力: 10N MIN. INITIAL 8-20N AFTER 3000 CYCLES
- 1-3. 额定电流: 1.0A
- 1-4. 额定电压: 30V
- 1-5. 耐久性: 3000 CYCLES MIN.
- 1-6. 耐电压: 100V AC MIN.
- 1-7. 接触阻抗: 30mΩ MAX. INITIAL; 40mΩ MAX AFTER 3000 CYCLES
- 1-8. 绝缘电阻: 100MΩ MIN
- 1-9. 工作温度: -30° TO +80°
2. 材质:
- 2.1 胶芯: LCP UL94V-0
- 2.2 端子: C2680R-H, 镍底, 镀金1μ"
- 2.3 外壳: C2680R-H, 表面镀镍100μ
3. 所用材质须符合RoHS要求
4. 重点尺寸标识 ▲“符号



产品图
PRODUCT CHART DWG

公差一览表
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X.	±0.25	X.	±5.°
X.	±0.20	X.	±2.°
.XX	±0.15	.XX	±1.°
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

单位	MM	制图	许桦强	制图料号	产品名称	角法	版本	A0
比例	1:1	审核	郭治富	PRODUCT NO.	MICRO USB B TYPE 5P/F 焊线夹板0.8无边	☉		
日期	2016-09-09	核准	黄国荣	VIEW		☐	VER	
DATE		APPO						