



### 主要信息

产品系列	Harmony Easy XA2
产品类型	选择开关
产品短名	XA2
边框材料	塑料
安装直径	22 mm

### 补充信息

每件单独销售数量	1
安装孔距	>= 30 x 40 mm (面板) - 厚度: 1...5 mm
固定模式	固定螺母: 2...2.4 N.m
信号单元头部形状	圆形
操作头类型	锁定
操纵杆外形	黑色 短柄
操作头位置信息	3位
触点类型	2 NO
触点动作	慢断
机械寿命	300000 次
接线能力	, 夹紧力: <= 2 x 1.5 mm <sup>2</sup> , 夹紧力: <= 1 x 2.5 mm <sup>2</sup> , 夹紧力: >= 1 x 0.5 mm <sup>2</sup> 快速接线端子, 连接型号: 6.3 mm
紧固扭矩	0.8 N.m
短路保护	10 A 熔断器 类型 gL 符合 IEC 60269-1
约定发热电流 [I <sub>th</sub> ]	10 A (螺旋压入式端子)
额定绝缘电压 [U <sub>i</sub> ]	600 V 符合 EN 60947-1
额定冲击耐受电压 [U <sub>imp</sub> ]	6 kV 符合 EN 60947-1
额定工作电流 [I <sub>e</sub> ]	3 A 在...上 240 V, AC-15, A600 0.27 A 在...上 250 V, DC-13, Q600
电气寿命	500000 次, AC-15, 3 A 在...上 230 V, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-4 500000 次, DC-13, 0.2 A 在...上 110 V, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-4

电气可靠性	$\Lambda < 10\exp(-8)$ 在...上 24 V
宽度	30 mm
高度	42 mm
深度	68.2 mm
产品重量	0.054 kg

## 环境

保护处理	TC
贮存环境温度	-40...70 °C
运行温度	-25...55 °C
过电压种类	Class I 符合 IEC 536
IP 保护等级	IP65 符合 IEC 60529
IK 保护等级	IK06 符合 IEC 60529
符合标准	GB 14048.1 GB 14048.5 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1
产品认证	CCC CE
抗振动	10 gn (f= 40...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗冲击	120 gn (持续时间 = 11 ms) 适用 半正弦冲击 符合 IEC 60068-2-27


## 可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	<a href="#">REACH 声明</a>
REACH ( 不含 SVHC )	是
欧盟ROHS指令	主动合规性 ( 超出欧盟 RoHS 法定范围的产品 ) <a href="#">欧盟ROHS声明</a>
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
中国 ROHS 管理办法	<a href="#">中国 ROHS 声明</a>
环境披露	<a href="#">产品环境文件</a>
流通资料	<a href="#">产品使用寿命终期信息</a>
WEEE	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

## 合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

尺寸



(e) 夹持厚度：1 至 6 毫米/0.04 至 0.24 英寸

