

GRM1552C1H390JA01#


“#”处为包装规格代号。



<品名(附包装代号)一览>

GRM1552C1H390JA01J GRM1552C1H390JA01W GRM1552C1H390JA01D

外观&形状



参考信息

包装	规格	超小订购单位
J	330mm纸带	50000
W	180mm纸带 (W8P1)	20000
D	180mm纸带	10000

质量(标准值)

1个	1.6mg
φ180mm卷装	118g

在1 / 4页

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，敬请核准其规格或者办理产品规格表。

GRM1552C1H390JA01#

“#”处为包装规格代号。

规格

长度	1.0±0.05mm
宽度	0.5±0.05mm
厚度	0.5±0.05mm
静电容量	39pF ±5%
外部电极间距离g	0.3mm min.
外部电极尺寸e	0.15 to 0.35mm
工作温度范围	-55°C to 125°C
额定电压	50Vdc
尺寸代号 inch(mm)	0402 (1005M)
温度特性	0±60ppm/°C
温度特性 (标准规格)	CH(JIS)
温度特性的温度范围	20°C to 125°C

在2 / 4页

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。





GRM1552C1H390JA01#

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载GRM1552C1H390JA01#的最新数据表。
<http://www.murata.com/zh-CN/products/productdetail?partno=GRM1552C1H390JA01%23>

“#”处为包装规格代号。

特性数据

同特性的产品可能用不同的型号表示。



在3 / 4页

注意



1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

GRM1552C1H390JA01#

注：这张数据表有可能不是很新的。

请从村田制作所的官方网站下载GRM1552C1H390JA01#的最新数据表。
<http://www.murata.com/zh-CN/products/productdetail?partno=GRM1552C1H390JA01%23>

“#”处为包装规格代号。

**注意**

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

在4 / 4页