







DIMENSIONS



PCB LAYOUT MOUNTING PATTERN



| | |
|----------------------------|------------------------------|
| 额定负荷 Rating | DC 12V/50mA |
| 接触电阻 Contact Resistance | 100mΩ max. |
| 绝缘电阻 Insulation resistance | DC100V 60S 100MΩ min. |
| 抗电强度 Dielectric strength | AC250V(50~60HZ) 60S min. |
| 操作力 Operation force | 160±30gf 250±50gf |
| 寿命试验 Operating Life | 100,000 cycles 70,000 cycles |
| 行程 Travels | 0.25±0.1mm |



CIRCUIT DIAGRAM

| 项目 | 名称 | 材质 | 数量 | 表面处理 |
|----|----|------|----|------|
| └ | 按钮 | 尼龙 | 1 | 黑色 |
| └ | 盖板 | SPCC | 1 | 镀镍 |
| └ | 弹片 | 黄铜 | 1 | 原色 |
| └ | 端子 | 黄铜 | 4 | 镀银 |
| └ | 基座 | PPA黑 | 1 | 黑色 |

| | | | |
|------------|-------|-------|-------|
| >0.5~2 | ±0.05 | ±0.10 | ±0.15 |
| >2~5 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.25 |
| >5~10 | ±0.25 | ±0.28 | ±0.30 |
| 角度 ANGLE | ±0.5° | | |
| 未注尺寸公差(mm) | | | |

| | | | |
|-----------|-------------|----|-----|
| 第一视角 ☉ | 设计 | 图面 | A4 |
| | Jack Jin | 单位 | MM |
| | 审核 | 比例 | |
| | Jacky Zhong | 重量 | |
| | 批准 | 页码 | 1/1 |
| | Tony Meng | 版次 | A/0 |

| | | | |
|---|----------|---------------------|------|
| 东莞市美韩电子科技有限公司 | | | |
| Dongguan Usakro Electronic Technology Co., Ltd. | | | |
| 1:1 | DWG NO. | 型号: UK-B0202-G9-160 | SIZE |
| 1 of 1 | PART NO. | 规格: 6*6*9 插件 | A4 |
| | | | VER |
| | | | R |

| |
|---------|
| 15 |
| 14 |
| 13 |
| 12 |
| 11 |
| 10 |
| 9.0 |
| 8.0 |
| 7.0 |
| 6.5 |
| 5.5 |
| 5.0 |
| 4.3 |
| 高度G(mm) |