


版次	日期	变更内容	变更单号	变更者
1.0	13.9.9	原始版本		

孔数	A	B
2	2.0	8.0
3	4.0	10.0
4	6.0	12.0
5	8.0	14.0
6	10.0	16.0
7	12.0	18.0
8	14.0	20.0
9	16.0	22.0
10	18.0	24.0
11	20.0	26.0
12	22.0	28.0
13	24.0	30.0
14	26.0	32.0
15	28.0	34.0
16	30.0	36.0



2	插针	黄铜		镀锡
1	基座	LCP-U194V-0		

CF-PH-AB

尺寸公差: ±0.15mm 角度公差: ±3°	图号	ITF
绘制	比例	mm
审查	单位	of
核准	页次	
供应商		