




版本	日期	变更内容	变更单号	变更者
1.0	12.1.6	原始版本		

孔数	A	B
2	3.96	7.92
3	7.92	11.88
4	11.88	15.84
5	15.84	19.80
6	19.80	23.76
7	23.76	27.72
8	27.72	31.68
9	31.68	35.64
10	35.64	39.60
11	39.6	43.56
12	43.56	47.52



- 技术参数
- ◆ 额定电压: 250V AC DC
  - ◆ 额定电流: 7.0A AC DC
  - MIN
  - ◆ 耐压值: 1000V AC/minute
  - ◆ 绝缘电阻: 1000MΩ MIN
  - ◆ 接触电阻: 20mΩ MAX
  - ◆ 工作温度: -25℃~+85℃
  - ◆ 间距: 3.96mm
- 材料
- ◆ 外壳: 尼龙66
  - ◆ 插针: 黄铜

# 创华信商贸有限公司

尺寸公差: ±0.15mm 角度公差: ±3°		绘制	图号	比例	ITF
		审查		单位	mm
		核准		页次	of
		供应商			