

GRM033B30J104KE18#

"#" 处为包装规格代号。

目前生产

一般用

RoHS

REACH

85
°C max.


<品名(附包装代号)一览>

GRM033B30J104KE18J

GRM033B30J104KE18D

GRM033B30J104KE18W

外观&形状



参考信息

包装	规格	标准包装数量
J	330mm纸带	50000
D	180mm纸带	15000
W	180mm纸带 (W8P1)	30000

质量(标准值)	
1个	0.33mg
φ180mm卷装	118g

在1 / 2页

注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

 规格

长度	0.6±0.03mm
宽度	0.3±0.03mm
厚度	0.3±0.03mm
静电容量	0.10μF ±10%
外部电极间距离g	0.2mm min.
外部电极尺寸e	0.1 to 0.2mm
工作温度范围	-25°C to 85°C
额定电压	6.3Vdc
尺寸代号 inch(mm)	0201 (0603M)
静电容量变化率	±10.0%
温度特性 (标准规格)	B(JIS)
温度特性的温度范围	-25°C to 85°C

在2 / 2页

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。