

LQW2BASR15G00#

“#”处为包装规格代号。

Size Code 2015 (0805) in mm (in inch), Horizontal Wound Type




<品名(附包装代号)一览>

LQW2BASR15G00B

LQW2BASR15G00L

LQW2BASR15G00K

外观&形状



参考信息

包装	规格	标准包装数量
B	散装袋	500
L	180mm压纹带	2000
K	330mm压纹带	8000

质量(标准值)

1个	0.014g
----	--------

注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

在1 / 3页

LQW2BASR15G00#

“#”处为包装规格代号。

规格

L尺寸	2.09±0.2mm
W尺寸	1.53±0.2mm
T尺寸	1.42±0.1mm
尺寸代码 inch (mm)	0805 (2015)
电感值	150nH±2%
电感值测定频率	100MHz
额定电流(Itemp) *根据温度上升	400mA
直流电阻(最大)	0.56Ω
Q 以上	50
Q 测定频率	250MHz
自身谐振频率 (以上)	920MHz
工作温度范围 (不含自身温度上升)	-55°C to 125°C
系列名	LQW2BAS_00

在2 / 3页

注意




1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

LQW2BASR15G00#

“#”处为包装规格代号。

特性数据

同特性的产品可能用不同的型号表示。



在3 / 3页

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。