





| | | |
|------|--------------|------|
| MAPX | MODIFICATION | DATE |
| | | |



P.C.B Layout

规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

1. 额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
2. 额定电压: Voltage Rating
30V DC
3. 接触阻抗:Contact Resistance
30 milliohms MAX
4. 耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:
500 V AC AT Sea Levol
5. 绝缘阻抗:Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

1. 插拔力: Cnnector Mate and Unmate Force
Mate force:3.57kgf (MAX)
Unmate force:1.02kgf (MIN)
2. 端子保持力: Terminal Retenion
1.2kgf (MIN)

原材料:Matorial:

1. 塑胶:Housing:
Hing Temperature Ternerplastics,
Ul 94V-0 PBT White/Black
2. 端子>Contact:Copper Alloy C2680
3. 外壳:Shell: Copper Alloy C2680/SPCC

电镀:Finish:

1. 端子>Contact: Piated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talls
2. 外壳:Shell:
Nickel Plating

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|-------|---------------------|------------|---------------|------|--------------------------|---------------------|----|
| <p>产品图 PRODUCT CHART DWG</p> | | | | <p>深圳市精拓金电子有限公司</p> | | | | | | |
| <p>公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERMSE</p> | | | | 单位 UNITS | MM | 制图 DRAWING | YANG | 制图料号 PRODUCT PART NO. | 916-251A101BY10200 | |
| X. | ±0.30 | X. | ±5. | 比例 SCALE | 1:1 | 审核 CHKD | 郭志富 | 产品名称 PRODUCT NO. | AF/180度17.5直脚有边铁壳白胶 | |
| .X | ±0.25 | .X | ±2. | 日期 DATE | 2019.11.23 | 核准 APPD | 黄国荣 | 角法 VIEW | 版本 VER | AO |
| .XX | ±0.15 | .XX | ±1. | | | | | | | |
| .XXX | ±0.10 | .XXX | ±0.5' | | | | | | | |

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作