





SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~+85℃
- 4、Contact Resistance: 30mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 800V AC/minute
- 7、Material: Phosphoric bronze Tin-plated
- 8、Applicable Wire Sizes: AWG#22~30#

GENEAL TOLERANCE		制 图 DRAWING	徐银生 2021、03、22			料 号 PART NO.	XHD-T	版 本 REV.	A	
X.X±0.25	X.'±2'		张 名 2021、03、23			品 名 TITLE	XHD2.5端子	页 次 SHEET	1/1	
X.XX±0.20		审 核 CHECK	张 名 2021、03、23			客 户 料 号 CUTM. NO.				
X.XXX±0.10		核 准 APPROVAL	张 名 2021、03、23			深圳市华灿天禄电子有限公司				
		单 位 UNITS	MM	比 例 SCALE	1:1					