



MAPX	MODIFICATION	DATE

规格说明:Specifications:
 电气特性:Electrical:
 1. 额定电流: Current Rating
 1.5A/contact terminal
 2. 额定电压: Voltage Rating
 30V DC
 3. 接触阻抗:Contact Resistance
 30 milliohms MAX
 4. 耐电压:Dielectric Withstanding Voltage:
 500 V AC AT Sea Level
 5. 绝缘阻抗:Insulation Resistance:
 1000MEGA ohms MIN
 物理性能:Mechanical:
 1. 插拔力: Connector Mate and Unmate Force
 Mate force:3.57kgf(MAX)
 Unmate force:1.02kgf(MIN)
 2. 端子保持力: Terminal Retention
 1.0kgf(MIN)
 原材料:Material:
 1. 塑胶:Housing:
 High Temperature Thermoplastics,
 UL 94V-0 PBT White/Black
 2. 端子>Contact:Copper Alloy C2680
 3. 外壳:Shell: Copper Alloy SPCC
 电镀:Finish:
 1. 端子>Contact: Plated Gold in Mating Area;
 Tin On Solder Talls
 2. 外壳:Shell:
 Nickel Plating

产品图 PRODUCT CHART DWG				深圳市精拓金电子有限公司							
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	尹先华	制图料号 PRODUCT PART NO.	905-761A2032S10200		
X.	±0.25	X.	±5.°	比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭治富	产品名称 PRODUCT NAME	AF沉板四脚前贴后插13.6无边铁壳LCP本色DIP		
.X	±0.20	.X	±2.°	日期 DATE	2021-04-12	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	版本 VER	AD	
.XX	±0.15	.XX	±1.°								
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°								