



CUSTOMER(客户):			Customer Part NO. (客户部品号):		
			Part Descripon(部品规格):		
Item	项目		Specification 规格值		
NO. of conductors	导体芯数	N	6P-96P		
Pitch	间距	P	0.5±0.05		
Total Pitch	全间距	PT	2.5-47.5±0.08		
Total Length	总长度	L	25-20000±2		
Insulation Length	绝缘长度	IL	25-20000±2		
Margin Width	边缘宽度	M	0.5±0.08		
Total Width	总宽度	W	3.5-48.5±0.08		
Strip Length	线口长度	S1	1.5-5±0.5		
Strip Length	线口长度	S2	1.5-5±0.5		
Reinforeing tape length	补强板长度	B1	2.5-30±2		
Reinforeing tape length	补强板长度	B2	2.5-30±2		
Slanting	线口倾斜度	A	≤0.3		
Over lap	冲孔		/		
Terminal thickness	插入厚度	t1	0.3±0.02		
Thickness insulation	线身厚度	t	0.12±0.02		
Conductor thickness	导体厚度	Ct	0.035±0.01		
Conductor width	导体宽度	Cw	0.3±0.03		
Supporting Tapc Color	补强板颜色		蓝色(Blue)		
PET(Supporing Tapc Color)补强板规格			0.225mm	Drawing Not To Scale Hidden Lines Not Shown 图规不能以其线材比便来衡量，隐藏线不显示。  Unit(单位):mm	
PET(Insulation)			0.043mm 印字		
PET(Insulation)			0.043mm 白色		
Rev	版本		B		
Storage condition(储存条件):Recommended(推荐)					
Temp:15° C~25° C(温度15° C~25° C)Humidity:30~60RH%(湿度30~60RH%)					
		Discharge Date 发行日期		Review Date 修订日期	
		2021-05-19			
		深圳市金航标电子有限公司		www.BDS666.COM	
		KH-FFC-V0.5-32P-200MM		0755-83044319	