




CUSTOMER(客户):			Customer Part NO. (客户部品号):					
			Part Descripon(部品规格):					
Item	项目		Specification		规格值	  		
NO. of conductors	导体芯数	N	6P-96P					
Pitch	间距	P	0.5±0.05					
Total Pitch	全间距	PT	2.5-47.5±0.08					
Total Length	总长度	L	25-20000±2					
Insulation Length	绝缘长度	IL	25-20000±2					
Margin Width	边缘宽度	M	0.5±0.08					
Total Width	总宽度	W	3.5-48.5±0.08					
Strip Length	线口长度	S1	1.5-5±0.5					
Strip Length	线口长度	S2	1.5-5±0.5					
Reinforeing tape length	补强板长度	B1	2.5-30±2					
Reinforeing tape length	补强板长度	B2	2.5-30±2					
Slanting	线口倾斜度	A	≤0.3					
Over lap	冲孔		/					
Terminal thickness	插入厚度	t1	0.3±0.02					
Thickness insulation	线身厚度	t	0.12±0.02					
Conductor thickness	导体厚度	Ct	0.035±0.01					
Conductor width	导体宽度	Cw	0.3±0.03		Storage condition(储存条件):Recommended(推荐)			
Supporting Tapc Color	补强板颜色		蓝色(Blue)		Temp:15° C~25° C(温度15° C~25° C)Humidity:30~60RH%(湿度30~60RH%)			
PET(Supporing Tapc Color)	补强板规格		0.225mm		Drawing Not To Scale Hidden Lines Not Shown 图规不能以其线材比便来 衡量,隐藏线不显示。 			
PET(Insulation)	绝缘胶规格		0.043mm 印字			Discharge Date 发行日期	Review Date 修订日期	Drawing NO 图纸编号
PET(Insulation)	绝缘胶规格		0.043mm 白色		2021-05-19			
Rev	版本		A		深圳市金航标电子有限公司			WWW.BDS666.COM
					KH-FFC-A0.5-22-100MM			0755-83044319