







TSG002\*\*\*\*\*



电路图

CIRCUIT DIAGRAM



PCB. 焊接图

PCB. WELDING DRAWING

主要技术参数、性能  
The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage.current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	±50gf
行程 Travel	0.30±0.15mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min

T S G 0 0 2

寿命:  
A: ≥50000次  
B: ≥100000次  
C: ≥300000次

高度H:  
043: 4.3H  
045: 4.5H  
048: 4.8H  
050: 5.0H  
055: 5.5H  
...  
110: 11.0H

力度:  
18: 180g  
26: 260g

包装方式:  
A: 散件  
B: 冷封编带  
C: 热封编带

G	按钮	PPA	1	黑色
F	盖板	PPA	1	黑色
E	防尘胶	硅胶	1	黑色
D	防水层	聚酰亚胺	1	橙黄色
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	PPA	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR

					第一视角 FIRST VIEW			
标记 SING	处数 FREQUENCY	更改文件号 REVISION	签名 APPROVED	日期 DATE	比例 SCALE	1:1	一般公差 GENERAL TOLERANCE	
设计 DESIGN	朱元隆		2021.06.01		单位 UNIT	mm	≥0~2<	±0.10
审核 CHECKED	赵晓峰		2021.06.01		重量 WEIGHT		≥2~5<	±0.25
批准 APPROVED	陈乐峰		2021.06.01				≥5	±0.30
							角度 ANGLE	±0.5°

名称/NAME:  
轻触开关  
TACTILE SWITCH

型号/MODEL:  
TSG002\*\*\*\*\*

**BZCN** 浙江博众电气有限公司  
ZHEJIANG BOZHONG ELECTRONIC CO., LTD.