






TSC002*****




D
C
B
A



电路图

CIRCUIT DIAGRAM



PCB. 焊接图

PCB. WELDING DRAWING

主要技术参数、性能

The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	±50gf
行程 Travel	0.20±0.10mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min

TSC002*****


寿命:
A: ≥30000次
B: ≥100000次
C: ≥200000次

高度H:
55:0.55H

力度:
12:120g
18:180g
26:260g

包装方式:
A:散件
B:冷封编带
C:热封编带

D	防尘膜	聚酰亚胺	1	橙黄色
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	LCP	1	白色
A	卡件	磷铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINISH/COLOR

					第一视角 FIRST VIEW					
标记 SING	处数 FREQUENCY	更改文件号 REVISION	签名 APPROVED	日期 DATE	比例 SCALE	1:1	一般公差 GENERAL TOLERANCE			
设计 DESIGN		朱元隆		2021.06.01	单位 UNIT	mm	≥0~2<		±0.10	
审核 CHECKED		赵晓峰		2021.06.01	重量 WEIGHT		≥2~5<		±0.25	
批准 APPROVED		陈乐峰		2021.06.01			≥5		±0.30	
							角度 ANGLE		±0.5°	

名称/NAME:	轻触开关 TACTILE SWITCH
型号/MODEL:	TSC002*****
BZCN 浙江博众电气有限公司 ZHEJIANG BOZHONG ELECTRONIC CO., LTD.	