

NOTE:

MATERIAL

HOUSING: PA6T BK UL94V-0 (耐高温材料)

CONTACT: H65/C2700.

CONTACT PLATING: GOLD over Nickel .

ELECTRICAL

CURRENT RATING: 3AMP.

VOLTAGE RATING: 250VAC/DC.

DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 600VAC MIN.

CONTACT RESISTANCE: 20mΩMAX.



INSULATION RESISTANCE: 1000MΩMIN.

ENVIRONMENTAL

TEMPERATURE RANGE: -40° C TO +105° C.

DIMENSION TABLE:

PIN	A(mm)	B(mm)	C(mm)	PIN	A(mm)	B(mm)	C(mm)
06	15.22	5.08	12.92	20	33.00	22.86	30.70
08	17.76	7.62	15.46	24	38.08	27.94	35.78
10	20.30	10.16	18.00	26	40.62	30.48	38.32
12	22.84	12.70	20.54	30	45.70	35.56	43.40
14	25.38	15.24	23.08	34	50.78	40.64	48.48
16	27.92	17.78	25.62	40	58.40	48.26	56.10
18	30.46	20.32	28.16	50	71.10	60.96	68.80



Recommended PCB Layout

RoHS2.0

本图纸知识产权及版权由深圳市永丰盈电子有限公司所有, 未经书面许可不准擅自传阅、复制和修改。本公司保留法律追究的权利。

类别	针座	品名	CS-1200-40 (L=11.6) 6T	X.	±0.50	材料	单位	mm	SHEET 1 OF 1		
版本	A/0	设计	李文畅	X.X	±0.20	颜色	比例	1:1	▲1	修改内容	修改日期
制定部门	工程部	绘制	李文畅	X.XX	±0.10	画法	数量		▲1		
工程图号	CST-1200	审核	周中湖	X.XXX	±0.05	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO., LTD.			▲2		
制定日期	2020/07/25	核准	李增才	X.XXXX	±0.01				▲3		