

PCB 插拔式连接器 - FKC 2,5/ 4-ST-5,08

1873074

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1873074>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

插拔式连接器，额定横截面: 2.5 mm²，颜色: 绿色，标称工作电流: 12 A，额定电压(III/2): 320 V，触点表面: 锡，触点类型: 孔式连接器，电位数: 4，行数: 1，位数: 4，连接量: 4，产品系列: FKC 2,5/..-ST，针距: 5.08 mm，接线方式: 直插式弹簧连接，导线/PCB连接方向: 0°，锁扣: - 锁扣，插拔系统: COMBICON MSTB 2,5，互锁: 不带，安装: 不带，包装类型: 纸箱包装



优势

- 节约时间的插拔式连接方式，无需工具
- 通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
- 使用内置的测试元件，可快速方便地进行测试
- 可与MSTB 2,5系列连接器组合使用

PCB 插拔式连接器 - FKC 2,5/ 4-ST-5,08

1873074

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1873074>



商业数据

订货号	1873074
包装单位	100 pc
最小订货量	100 pc
销售关键代码	AACFBBD
产品关键代码	AACFBBD
目录页面	页码274 (C-1-2013)
GTIN	4017918142469
单件重量 (含包装)	7.105 g
单件重量 (不含包装)	6.755 g
关税号	85366990
原产地	CN

PCB 插拔式连接器 - FKC 2,5/ 4-ST-5,08

1873074

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1873074>



技术数据

产品属性

类型	标准
产品系列	COMBICON Connectors M
产品类型	PCB 插头
位数	4
间距	5.08 mm
连接量	4
行数	1
安装法兰	不带
电位数目	4

电气特性

额定电流 I_N	12 A
额定电压 U_N	320 V
污染等级	3
接触电阻	1 mΩ
额定电压(III/3)	320 V
额定电涌电压(III/3)	4 kV
额定电压(III/2)	320 V
额定电涌电压(III/2)	4 kV

连接数据

连接技术

连接器系统	COMBICON MSTB 2,5
额定横截面	2.5 mm ²
触点类型	孔式连接器

互锁

锁定类型	不带
安装法兰	不带

导线连接

连接方式	直插式弹簧连接
导线连接方向与拔插方向的夹角	0 °
导线 / PCB 连接方向	0 °
硬导线横截面	0.2 mm ² ... 2.5 mm ²
柔性导线横截面	0.2 mm ² ... 2.5 mm ²
可连接导向横截面 AWG	24 ... 12
柔性导线横截面，带不含绝缘套管的冷压头	0.25 mm ² ... 2.5 mm ²
柔性导线横截面，带套管，带塑料绝缘套管	0.25 mm ² ... 2.5 mm ²
2根具有相同横截面的导线，柔性，带TWIN套管及塑料套管	0.5 mm ² ... 1.5 mm ²
塞规 a x b / 直径	2.8 mm x 2.0 mm / 2.4 mm

PCB 插拔式连接器 - FKC 2,5/ 4-ST-5,08

1873074

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1873074>



剥线长度	10 mm
不带绝缘颈环的套管的规格	
推荐的压接工具	1212034 CRIMPFOX 6
不带绝缘卡套的套管, 符合DIN 46228-1	接线容量 : 0.5 mm ² ; 长度: 8 mm ... 10 mm
	接线容量 : 0.75 mm ² ; 长度: 8 mm ... 10 mm
	接线容量 : 1 mm ² ; 长度: 8 mm ... 10 mm
	接线容量 : 1.5 mm ² ; 长度: 8 mm ... 10 mm
	接线容量 : 2.5 mm ² ; 长度: 10 mm

带绝缘颈环的套管的规格	
推荐的压接工具	1212034 CRIMPFOX 6
带绝缘卡套的套管, 符合DIN 46228-4	接线容量 : 0.5 mm ² ; 长度: 8 mm ... 10 mm
	接线容量 : 0.75 mm ² ; 长度: 8 mm ... 10 mm
	接线容量 : 1 mm ² ; 长度: 8 mm ... 10 mm
	接线容量 : 1.5 mm ² ; 长度: 8 mm ... 10 mm
	接线容量 : 2.5 mm ² ; 长度: 10 mm

材料规格

材料数据 - 联系方法

注意事项	符合WEEE/RoHS, 根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须
接触件材料	CU合金
表面特性	热浸镀锡
接线点金属表面 (顶层)	锡 (4 - 8 μm Sn)
触点区域金属表面 (顶层)	锡 (4 - 8 μm Sn)

材料数据 - 壳体

外壳颜色	绿色 (6021)
绝缘材料	PA
绝缘材料组	I
CTI符合IEC 60112	600
阻燃等级, 符合UL 94	V0
符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI	850
符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT	775
符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度	125 °C

机械数据 - 致动元件

操纵杆的颜色	橙色 (2003)
绝缘材料	PBT
绝缘材料组	I
CTI符合IEC 60112	600
阻燃等级, 符合UL 94	V0

尺寸


PCB 插拔式连接器 - FKC 2,5/ 4-ST-5,08

1873074

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1873074>



尺寸图



间距	5.08 mm
宽度 [w]	20.94 mm
高度 [h]	15 mm
长度 [l]	25.73 mm
高度	15 mm

说明

操作注意事项	依据IEC 61984标准，COMBICON连接器不具备开关功能(COC)。在指定用途中，不得带电或载荷插拔。
--------	---

机械测试

导线损坏和松动测试

规格	IEC 60999-1:1999-11
结果	通过测试

重复连接和断开连接

规格	IEC 60999-1:1999-11
结果	通过测试

拉伸测试

规格	IEC 60999-1:1999-11
导线横截面 / 导线类型 / 牵引力设定值 / 实际值	0.2 mm ² / 刚性 / > 10 N
	0.2 mm ² / 柔性 / > 10 N
	2.5 mm ² / 刚性 / > 50 N
	2.5 mm ² / 柔性 / > 50 N

插入/拔出力

结果	通过测试
周期数	25
每个接线位的插入强度	8 N
每个接线位的拔出强度	6 N

插芯中的触点底座

规格	IEC 60512-15-1:2008-05
插芯触点支架 要求 >20 N	通过测试

抗擦抹性

规格	DIN EN 60068-2-70:1996-07
结果	通过测试

PCB 插拔式连接器 - FKC 2,5/ 4-ST-5,08

1873074

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1873074>



极性保护和编码

规格	IEC 60512-13-5:2006-02
结果	通过测试

外观检查

规格	DIN EN 60512-1-1:2003-01
结果	通过测试

尺寸检查

规格	DIN EN 60512-1-2:2003-01
结果	通过测试

环境和真实条件

振动测试

规格	IEC 60068-2-6:2007-12
频率	10 - 150 - 10 Hz
扫描速率	1倍频程/分钟
振幅	0,35 mm (10 - 60,1 Hz)
扫描速率	5g (60,1 - 150 Hz)
每轴的测试周期	2.5 h

耐久性测试

规格	IEC 60512-9-1:2010-03
海平面脉冲耐受电压	4.8 kV
体积电阻 R_1	1 m Ω
体积电阻 R_2	1.1 m Ω
插入／拔出周期	25
绝缘电阻，相邻接线位	> 5 M Ω

气候测试

规格	ISO 6988:1985-02
腐蚀应力	0.2 dm ³ 的SO ₂ 气体通入容量300 dm ³ 的箱体，温度40°C，1周期
热应力	100 °C/168 h
大功率频率耐受电压	2.21 kV

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C (取决于衰减曲线)
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 70 °C
相对湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %
环境温度 (组装)	-5 °C ... 100 °C

电气测试

温度测试 | 测试组C

规格	DIN EN 60512-5-1:2003-01
已测芯数	12

PCB 插拔式连接器 - FKC 2,5/ 4-ST-5,08

1873074

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1873074>



绝缘电阻

规格	DIN EN 60512-3-1:2003-01
绝缘电阻 , 相邻接线位	> 5 MΩ

电气间隙和爬电距离 |

规格	IEC 60664-1:2007-04
绝缘材料组	I
比较跟踪指标 (IEC 60112)	CTI 600
额定绝缘电压 (III/3)	320 V
额定电涌电压 (III/3)	4 kV
最小电气间隙值 - 不均匀电场(III/3)	3 mm
最小爬电距离(III/3)	4 mm
额定绝缘电压 (III/2)	320 V
额定电涌电压(III/2)	4 kV
最小电气间隙值 - 不均匀电场(III/2)	3 mm
最小爬电距离(II/2)	3 mm
额定绝缘电压 (II/2)	630 V
额定过电压 (II/2)	4 kV
最小电气间隙值 - 不均匀电场(II/2)	3 mm
最小爬电距离(II/2)	3.2 mm

包装规格

包装类型	纸箱包装
------	------


PCB 插拔式连接器 - FKC 2,5/ 4-ST-5,08




1873074

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1873074>

图纸



型号 : FKC 2,5/...-ST-5,08 , 带CCV 2,5/...-G-5,08 P26THR



型号 : FKC 2,5/...-ST-5,08 , 带CCVA 2,5/...-G-5,08 P26THR


PCB 插拔式连接器 - FKC 2,5/ 4-ST-5,08

1873074


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1873074>



尺寸图



图表



型号 : FKC 2,5/..-ST-5,08, 带MDSTBV 2,5/..-G1-5,08


PCB 插拔式连接器 - FKC 2,5/ 4-ST-5,08



1873074


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1873074>

图表



型号 : FKC 2,5/...-ST-5,08 , 带 CCA 2,5/...-G-5,08 P26THR

图表



型号 : FKC 2.5/...-ST-5.08 , 带 MDSTBVA 2.5/...-G-5.08


PCB 插拔式连接器 - FKC 2,5/ 4-ST-5,08



1873074


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1873074>

图表



型号 : FKC 2,5/...-ST-5,08 , 带CC 2,5/...-G-5,08 P26THR

图表



型号 : FKC 2,5/...-ST-5,08 , 带MDSTB 2,5/...-G-5,08

PCB 插拔式连接器 - FKC 2,5/ 4-ST-5,08

1873074

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1873074>



认证

CB Scheme	IECEE CB Scheme	Approval ID: DE1-60988-B1B2		
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	250 V	12 A	-	0.2 - 2.5

EMC	EAC	Approval ID: B.01687
-----	-----	----------------------

cULus Recognized				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B	300 V	10 A	26 - 12	-
使用组 D	300 V	10 A	26 - 12	-

VDE Zeichengenehmigung				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	250 V	12 A	-	0.2 - 2.5

PCB 插拔式连接器 - FKC 2,5/ 4-ST-5,08

1873074

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1873074>



分类

ECLASS

ECLASS-9.0	27440309
ECLASS-10.0.1	27440309
ECLASS-11.0	27460202

ETIM

ETIM 8.0	EC002638
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PCB 插拔式连接器 - FKC 2,5/ 4-ST-5,08

1873074

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1873074>



产品环境合规性

China RoHS

环保使用期限 : 无限期 = EFUP-e

无超标的有害物质

PCB 插拔式连接器 - FKC 2,5/ 4-ST-5,08

1873074

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1873074>



附件

编码条

编码条 - CP-MSTB - 1734634

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1734634>

防插错编码条，插在插头或反向插座的插槽中，红色绝缘材料



固线夹

固线夹 - STZ 4-FKC-5,08 - 1876877

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1876877>

固线夹，卡接在插头的卡口中，4位。



PCB 插拔式连接器 - FKC 2,5/ 4-ST-5,08

1873074

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1873074>



固线夹

固线夹 - STZ 8-FKC-5,08 - 1876880

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1876880>

固线夹，卡接在插头的卡口中，8位。



测试插头

测试插头 - MPS-MT - 0201744

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0201744>

测试插头，带焊接连接，导线横截面最大1 mm²，颜色: 灰色



PCB 插拔式连接器 - FKC 2,5/ 4-ST-5,08

1873074

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1873074>



绝缘套管

绝缘套管 - MPS-IH WH - 0201663

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0201663>

绝缘套管，颜色: 白色



绝缘套管

绝缘套管 - MPS-IH RD - 0201676

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0201676>

绝缘套管，颜色: 红色



PCB 插拔式连接器 - FKC 2,5/ 4-ST-5,08

1873074

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1873074>



绝缘套管

绝缘套管 - MPS-IH BU - 0201689

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0201689>

绝缘套管 , 颜色: 蓝色



绝缘套管

绝缘套管 - MPS-IH GN - 0201702

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0201702>

绝缘套管 , 颜色: 绿色



PCB 插拔式连接器 - FKC 2,5/ 4-ST-5,08

1873074

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1873074>



转换桥接件

转换桥接件 - RPS - 0201647

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0201647>

转换桥接件，颜色: 灰色



螺丝刀

螺丝刀 - Szs 0,6X3,5 - 1205053

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1205053>

操作工具，适用于ST端子，绝缘，同样可用作一字刀口螺丝刀，尺寸：0.6 x 3.5 x 100 mm，防滑手柄采用二次注塑工艺



PCB 插拔式连接器 - FKC 2,5/ 4-ST-5,08

1873074

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1873074>




标记卡

标记卡 - SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804293

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0804293>

标记卡，白色，标识，水平：连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至91 ... (99)100，安装方式：背胶固定，适用的模块宽度：5.08 mm，标识区域大小：5,08 x 3,8 mm



标记卡

标记卡 - SK 5,08/3,8:UNBEDRUCKT - 0805412

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0805412>

标记卡，白色，未标记，适用的打印机：标记笔，安装方式：背胶固定，适用的模块宽度：5.08 mm，标识区域大小：5,08 x 3,8 mm



PCB 插拔式连接器 - FKC 2,5/ 4-ST-5,08

1873074

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1873074>



PCB插座

PCB插座 - MSTBW 2,5/ 4-G-5,08 - 1735866

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1735866>

印刷线路板壳体，额定横截面: 2.5 mm²，颜色: 绿色，标称工作电流: 12 A，额定电压(III/2): 320 V，触点表面: 锡，触点类型: 针式连接器，电位数: 4，行数: 1，位数: 4，连接量: 4，产品系列: MSTBW 2,5/..-G，针距: 5.08 mm，安装: 波峰焊，针脚排列: 直线排列，焊针[P]: 3.5 mm，每个电势的焊针数量: 1，插拔系统: COMBICON MSTB 2,5，针式连接器样式对齐: 标准，互锁: 不带，安装: 不带，包装类型: 纸箱包装



PCB插座

PCB插座 - MDSTB 2,5/ 4-G1-5,08 - 1736713

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1736713>

印刷线路板壳体，额定横截面: 2.5 mm²，颜色: 绿色，标称工作电流: 10 A，额定电压(III/2): 320 V，触点表面: 锡，触点类型: 针式连接器，电位数: 8，行数: 2，位数: 4，连接量: 8，产品系列: MDSTB 2,5/..-G1，针距: 5.08 mm，安装: 波峰焊，针脚排列: 直线排列，焊针[P]: 3.5 mm，每个电势的焊针数量: 1，插拔系统: COMBICON MSTB 2,5，针式连接器样式对齐: 标准，互锁: 不带，安装: 不带，包装类型: 纸箱包装，与MVSTBW (或FKCVW) 和MVSTBR插头 (或FKCVR)。不可与TMSTBP插头一起使用！



PCB 插拔式连接器 - FKC 2,5/ 4-ST-5,08

1873074

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1873074>



PCB插座

PCB插座 - MSTBO 2,5/ 4-GL-5,08 - 1850453

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1850453>



印刷线路板壳体，额定横截面: 2.5 mm²，颜色: 绿色，标称工作电流: 8 A，额定电压(III/2): 320 V，触点表面: 锡，触点类型: 针式连接器，电位数: 4，行数: 1，位数: 4，连接量: 4，产品系列: MSTBO 2,5/..-GL，针距: 5.08 mm，安装: 波峰焊，针脚排列: 直线排列，焊针[P]: 3.2 mm，每个电势的焊针数量: 1，插拔系统: COMBICON MSTB 2,5，互锁: 不带，安装: 不带，包装类型: 纸箱包装

穿墙式连接器

穿墙式连接器 - DFK-MSTBA 2,5/ 4-G-5,08 - 1898855

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1898855>



穿墙式插座，额定横截面: 2.5 mm²，颜色: 绿色，标称工作电流: 12 A，额定电压(III/2): 320 V，触点表面: 锡，触点类型: 针式连接器，电位数: 4，行数: 1，位数: 4，连接量: 4，产品系列: DFK-MSTBA 2,5/..-G，针距: 5.08 mm，安装: 波峰焊，针脚排列: 直线排列，焊针[P]: 3.2 mm，每个电势的焊针数量: 1，插拔系统: COMBICON MSTB 2,5，针式连接器样式对齐: 标准，互锁: 不带，安装: 不带，包装类型: 纸箱包装

PCB 插拔式连接器 - FKC 2,5/ 4-ST-5,08

1873074

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1873074>



PCB插座

PCB插座 - CC 2,5/ 4-G-5,08 P26THRR32 - 1954605

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1954605>

印刷线路板壳体，额定横截面: 2.5 mm²，颜色: 黑色，标称工作电流: 12 A，额定电压(III/2): 320 V，触点表面: 锡，触点类型: 针式连接器，电位数: 4，行数: 1，位数: 4，连接量: 4，产品系列: CC 2,5/..-G，针距: 5.08 mm，安装: THR 焊接，针脚排列: 直线排列，焊针[P]: 2.6 mm，每个电势的焊针数量: 1，插拔系统: COMBICON MSTB 2,5，针式连接器样式对齐: 标准，互锁: 不带，安装: 不带，包装类型: 宽32 mm的卷带包装，有关通孔回流焊技术的用户信息和设计建议请参见下载



PCB插座

PCB插座 - CCA 2,5/ 4-G-5,08 P26THR - 1954935

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1954935>

印刷线路板壳体，额定横截面: 2.5 mm²，颜色: 黑色，标称工作电流: 12 A，额定电压(III/2): 320 V，触点表面: 锡，触点类型: 针式连接器，电位数: 4，行数: 1，位数: 4，连接量: 4，产品系列: CCA 2,5/..-G，针距: 5.08 mm，安装: THR 焊接，针脚排列: 直线排列，焊针[P]: 2.6 mm，每个电势的焊针数量: 1，插拔系统: COMBICON MSTB 2,5，针式连接器样式对齐: 标准，互锁: 不带，安装: 不带，包装类型: 纸箱包装，有关通孔回流焊技术的用户信息和设计建议请参见下载



PCB 插拔式连接器 - FKC 2,5/ 4-ST-5,08

1873074

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1873074>



PCB插座

PCB插座 - CCA 2,5/ 4-G-5,08 P26THRR56 - 1955057

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1955057>

印刷线路板壳体，额定横截面: 2.5 mm²，颜色: 黑色，标称工作电流: 12 A，额定电压(III/2): 320 V，触点表面: 锡，触点类型: 针式连接器，电位数: 4，行数: 1，位数: 4，连接量: 4，产品系列: CCA 2,5/..-G，针距: 5.08 mm，安装: THR 焊接，针脚排列: 直线排列，焊针[P]: 2.6 mm，每个电势的焊针数量: 1，插拔系统: COMBICON MSTB 2,5，针式连接器样式对齐: 标准，互锁: 不带，安装: 不带，包装类型: 宽56 mm的卷带包装，有关通孔回流焊技术的用户信息和设计建议请参见下载



PCB插座

PCB插座 - CCV 2,5/ 4-G-5,08 P26THR - 1955400

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1955400>

印刷线路板壳体，额定横截面: 2.5 mm²，颜色: 黑色，标称工作电流: 12 A，额定电压(III/2): 320 V，触点表面: 锡，触点类型: 针式连接器，电位数: 4，行数: 1，位数: 4，连接量: 4，产品系列: CCV 2,5/..-G，针距: 5.08 mm，安装: THR 焊接，针脚排列: 直线排列，焊针[P]: 2.6 mm，每个电势的焊针数量: 1，插拔系统: COMBICON MSTB 2,5，针式连接器样式对齐: 标准，互锁: 不带，安装: 不带，包装类型: 纸箱包装，有关通孔回流焊技术的用户信息和设计建议请参见下载



PCB 插拔式连接器 - FKC 2,5/ 4-ST-5,08

1873074

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1873074>



PCB插座

PCB插座 - CCV 2,5/ 4-G-5,08 P26THRR32 - 1955549

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1955549>

印刷线路板壳体，额定横截面: 2.5 mm²，颜色: 黑色，标称工作电流: 12 A，额定电压(III/2): 320 V，触点表面: 锡，触点类型: 针式连接器，电位数: 4，行数: 1，位数: 4，连接量: 4，产品系列: CCV 2,5/..-G，针距: 5.08 mm，安装: THR 焊接，针脚排列: 直线排列，焊针[P]: 2.6 mm，每个电势的焊针数量: 1，插拔系统: COMBICON MSTB 2,5，针式连接器样式对齐: 标准，互锁: 不带，安装: 不带，包装类型: 宽32 mm的卷带包装，有关通孔回流焊技术的用户信息和设计建议请参见下载



PCB插座

PCB插座 - CCVA 2,5/ 4-G-5,08 P26THR - 1955879

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1955879>

印刷线路板壳体，额定横截面: 2.5 mm²，颜色: 黑色，标称工作电流: 12 A，额定电压(III/2): 320 V，触点表面: 锡，触点类型: 针式连接器，电位数: 4，行数: 1，位数: 4，连接量: 4，产品系列: CCVA 2,5/..-G，针距: 5.08 mm，安装: THR 焊接，针脚排列: 直线排列，焊针[P]: 2.6 mm，每个电势的焊针数量: 1，插拔系统: COMBICON MSTB 2,5，针式连接器样式对齐: 标准，互锁: 不带，安装: 不带，包装类型: 纸箱包装，有关通孔回流焊技术的用户信息和设计建议请参见下载



Phoenix Contact 2022 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部

南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号

(江宁236信箱) 邮编: 211100

025-52121888

phoenix@phoenixcontact.com.cn