




中国移动  
China Mobile

OneM2M



# OneM2M模组 — 选型手册

产品	M5310-E-BR
产品图片	
封装特征	LCC+LGA
尺寸	19mm × 18.4mm × 2.2mm
通信制式	5G NB-IoT
频段	B5/B8
重量	1.5g
工作温度范围	-35°C ~ +75°C
扩展温度范围	-40°C ~ +85°C
数据传输	
Cat NB2 速率	126kbps(DL) / 158.5kbps(UL)
SMS	PDU模式
网络协议	IPv4/IPv6/UDP/TCP/DTLS/LwM2M/HTTP/MQTT/NTP/DNS
接口	
USIM	×1(1.8V/3V)
UART	×2
I2C	*
ADC	×3
GPIO	×5
RESET	×1
SPI	*
PWM	*
天线	×1
特殊功能	
FOTA	●
OneNET	●
CTWing	●
OpenCPU	*
基站定位	OTDOA
固件升级	UART/ FOTA
内置M2M芯片	●
BLE 5.0	●
GNSS	GPS&BDS*
电气参数	
供电电压	2.1V~4.2V, Typ 3.6V/3.6V
耗流	TBD
认证	CCC*/SRRC*/NAL* /华为认证/RoHS
应用领域	能源表计、智慧烟感、资产追踪、智能停车、智能路灯、消防栓、垃圾桶、可穿戴设备、智能家居、工业监测等

产品	ML305-RNLM	ML305-DNLM	ML305-SNLM	ML305-TNLM
<b>产品图片</b>				
<b>封装特征</b>	LCC	LCC	LCC	LCC
<b>尺寸</b>	23mm × 24mm × 2.4mm	23mm × 24mm × 2.4mm	23mm × 24mm × 2.4mm	23mm × 24mm × 2.4mm
<b>LTE Category</b>	LTE Cat.1	LTE Cat.1	LTE Cat.1	LTE Cat.1
<b>频段</b>	LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 LTE-FDD:B1/B3/B5/B8	LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 LTE-FDD:B1/B3/B5/B8	LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41	LTE-TDD:B41 LTE-FDD:B1/B3/B5
<b>GNSS</b>	/	/	/	/
<b>BT</b>	BLE 4.2	/	/	/
<b>Wi-Fi</b>	Wi-Fi Scan	/	/	/
<b>重量</b>	2.9g	2.9g	2.9g	2.9g
<b>工作温度范围</b>	-30°C ~ +75°C	-30°C ~ +75°C	-30°C ~ +75°C	-30°C ~ +75°C
<b>扩展温度范围</b>	-40°C ~ +85°C	-40°C ~ +85°C	-40°C ~ +85°C	-40°C ~ +85°C
<b>数据传输</b>				
<b>LTE-TDD速率</b>	Max.7Mbps(DL)/Max.4Mbps(UL)	Max.7Mbps(DL)/Max.4Mbps(UL)	Max.7Mbps(DL)/Max.4Mbps(UL)	Max.7Mbps(DL)/Max.4Mbps(UL)
<b>LTE-FDD速率</b>	Max.10Mbps(DL)/Max.5Mbps(UL)	Max.10Mbps(DL)/Max.5Mbps(UL)	/	Max.10Mbps(DL)/Max.5Mbps(UL)
<b>GPRS速率</b>	/	/	/	/
<b>SMS</b>	●	●	●	●
<b>网络协议</b>	TCP/PPP/UDP/FTP/HTTP/NTP/ MQTT/PING/HTTPS/SSL/MQTT	TCP/PPP/UDP/FTP/HTTP/NTP/ MQTT/PING/HTTPS/SSL/MQTT	TCP/PPP/UDP/FTP/HTTP/NTP/ MQTT/PING/HTTPS/SSL/MQTT	TCP/PPP/UDP/FTP/HTTP/NTP/ MQTT/PING/HTTPS/SSL/MQTT
<b>接口</b>				
<b>USB</b>	USB 2.0 (高速)	USB 2.0 (高速)	USB 2.0 (高速)	USB 2.0 (高速)
<b>I2C</b>	×2	×2	×2	×2
<b>USIM</b>	1.8V/3V	1.8V/3V	1.8V/3V	1.8V/3V
<b>UART</b>	×3	×3	×3	×3
<b>SPI</b>	●	●	●	●
<b>ADC</b>	×2, 10bits	×2, 10bits	×2, 10bits	×2, 10bits
<b>SDIO</b>	●	●	●	●
<b>数字音频 (PCM)</b>	●	●	●	●
<b>模拟音频</b>	SPK×1, MIC×1	SPK×1, MIC×1	SPK×1, MIC×1	SPK×1, MIC×1
<b>特殊功能</b>				
<b>FOTA</b>	●	●	●	●
<b>TTS</b>	●	●	●	●
<b>音频回放/录制</b>	●	●	●	●
<b>USB串口驱动</b>	Windows 7/8/10 Linux 2.6/3.x/4.x Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x	Windows 7/8/10 Linux 2.6/3.x/4.x Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x	Windows 7/8/10 Linux 2.6/3.x/4.x Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x	Windows 7/8/10 Linux 2.6/3.x/4.x Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x
<b>RIL驱动</b>	Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x	Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x	Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x	Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x
<b>RNDIS驱动</b>	Windows 7/8/10 Linux 2.6/3.x/4.x	Windows 7/8/10 Linux 2.6/3.x/4.x	Windows 7/8/10 Linux 2.6/3.x/4.x	Windows 7/8/10 Linux 2.6/3.x/4.x
<b>ECM驱动</b>	Linux 2.6/3.x/4.x	Linux 2.6/3.x/4.x	Linux 2.6/3.x/4.x	Linux 2.6/3.x/4.x
<b>(U) SIM插入检测</b>	●	●	●	●
<b>固件升级</b>	USB / FOTA	USB / FOTA	USB / FOTA	USB / FOTA
<b>电气参数</b>				
<b>供电电压</b>	3.3V ~ 4.3V, Typ 3.8V	3.3V ~ 4.3V, Typ 3.8V	3.3V ~ 4.3V, Typ 3.8V	3.3V ~ 4.3V, Typ 3.8V
<b>耗流</b>	5uA@Poweroff 1.3mA@Sleep 11.9mA@Idle	5uA@Poweroff 1.3mA@Sleep 11.9mA@Idle	5uA@Poweroff 1.3mA@Sleep 11.9mA@Idle	5uA@Poweroff 1.3mA@Sleep 11.9mA@Idle
<b>认证</b>	CCC/NAL/SRRC/RoHS			
<b>应用领域</b>	共享经济、金融支付、公网对讲、工业控制、智慧能源等			

中移物联网有限公司



扫码 了解更多资讯

⑨ 重庆市渝北区渝星广场D2A  
📞 400-110-0866  
🌐 onemo 10086.com  
✉ smartmodule@cmiot.chinamobile.com