



变更单号	版本	日期	内容描述	变更者



技术参数:

1. 额定电流: 2A AC/DC.
2. 额定电压: 200V AC/DC.
3. 工作温度: -20°C to 85°C.
4. 接触电阻: 30mΩ Max.
5. 绝缘电阻: 1000MΩ Min.
6. 耐电压: 1000V AC/minute.
7. 符合ROSH要求.

材料

1. 基座: PA66.
2. 插针: 黄铜.
3. 电镀: 镍 和 锡.

2.0-16AWTK	36.0	30.0
2.0-15AWTK	34.0	28.0
2.0-14AWTK	32.0	26.0
2.0-13AWTK	30.0	24.0
2.0-12AWTK	28.0	22.0
2.0-11AWTK	26.0	20.0
2.0-10AWTK	24.0	18.0
2.0-9AWTK	22.0	16.0
2.0-8AWTK	20.0	14.0
2.0-7AWTK	18.0	12.0
2.0-6AWTK	16.0	10.0
2.0-5AWTK	14.0	8.0
2.0-4AWTK	12.0	6.0
2.0-3AWTK	10.0	4.0
2.0-2AWTK	8.0	2.0
产品名称	L1	L2

CAX 浙江创都电子科技有限公司
 ZHEJIANG CHUANGDU ELECTRONICS AND TECHNOLOGY CO.,LTD.

X. ±0.50	设计	叶云龙	日期	2021.1.18	名称	2.0-nAWTK	
X.X ±0.25	审核	黄斌斌	日期	2021.1.18			
X.XX ±0.20	批准	王红芳	日期	2021.1.18			料号
X° ±3°	比例	1:1	单位	mm			
未注公差	比例	1:1	单位	mm	版本	A	
					页码	1 OF 1	

