




MAPX	MODIFICATION	DATE
------	--------------	------



- 备注:
- 1.材质:
 - 1.1 护套: 黑色LCP+20%G.F UL94V-0
 - 1.2 端子: 黄铜C2680-H, T=0.15mm; 镀半金锡足1U"
 - 1.3 外壳: 不锈钢SUS201, T=0.15mm; 表面镀珍珠镍
 - 1.4 卡钩: 不锈钢SUS201, T=0.30mm
 - 1.5PCB: FR4 喷锡
 - 2.主要特性:
 - 2.1 额定电流: 3A
 - 2.2 接触阻抗: 40mΩ MAX
 - 2.3 绝缘阻抗: 100MΩ MIN 250V DC
 - 2.4 耐压测试: 300V AC
 - 2.5 沾锡性: 温度250±5℃
 - 2.6 整体插入力: 3.57kgf MAX
 - 2.7 整体拔出力: 1.02kgf MIN
 - 2.8 使用寿命: 10000次
 - 2.8 工作温度: -30℃~+85℃

R1: 56KΩ±5% 0402
 R2: 空
 R3: 空
 C1: 空

A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1
GND	RX2+	RX2-	Vbus	SUB1	D-	D+	CC1	Vbus	TX1-	TX1+	GND
GND	TX2+	TX2-	Vbus	CC2	D+	D-	SUB2	Vbus	RX1-	RX1+	GND
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12

产品图
PRODUCT CHART DWG

深圳市精拓金电子有限公司

公差一览表		公差一览表		公差一览表	
TOLERANCE	UNLESS	OTHERWISE	UNITS	MM	制图
X	±0.30	X	±5°	MM	郭治富
X	±0.25	X	±2°	1:1	审核
XX	±0.15	XX	±1°	日期	郭治富
XXX	±0.10	XXX	±0.5°	2017-05-12	核准
				DATE	黄国荣
				APPR	
				制图料号	918-118A202AE52002
				产品名称	TYPE-C3.1公头10.6/15.7型合款
				PRODUCT	ND24P1N加PCB2.0两焊盘56K单电阻
				角法	角法
				VER	版本
					AD