修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	黄艳兰	2016-08-16





TYPE 1

SPECIFICATIONS

1、Current Rating: 3A AC, DC
2、Voltage Rating: 250V AC, DC
3、Temperatuer Range: -25℃～+85℃
4、Contact Resistance: 20mΩ Max
5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
7、Material:Wafer Nylon66,UL94V-0
PIN Brass Tin-plated

图





TYPE 2



PCB LAYOUT

PIN	尺寸（mm）	
	A	B
2P	2.50	7.50
3P	5.00	10.00
4P	7.50	12.50
5P	10.00	15.00
6P	12.50	17.50
7P	15.00	20.00
8P	17.50	22.50
9P	20.00	25.00
10P	22.50	27.50
11P	25.00	30.00
12P	27.50	32.50
20P	47.50	52.50

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27111225 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表								
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：		TITLE: 产品名称：	XH2.5弯针	
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	王建业	PART NO: 产品编号：	HDGC2501WR-XP	
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	黄艳兰	DATE: 2016-08-16	SCALE: 1:1	UNIT: mm	CODE NUMBER: A126