



PE 贯通式端子，底部安装，附件用于 隔离开关 3LD3

版本	
产品品牌名称	SENTRON
产品名称	PE 通过式端子
产品的规格	隔离开关 3LD3 的附件
AWG 号码 / 作为已编码可连接的导线截面	
• 最小值	14
• 最大值	6
拧紧扭矩 / 端子接口中 / 建议	3 N·m
可连接的导线截面类型 / 用于主触点	
• 细芯线的 / 带有电缆末端加工	1x (2.5, 15 mm ²)
• 单芯线或多芯线	1x (2.5...16 mm ²)
General Product Approval	other

[Confirmation](#)



[Environmental Con-
firmations](#)

[Miscellaneous](#)

更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3LD9340-3C>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3LD9340-3C>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9340-3C

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



