






面板安装开孔图
Panel cut out



技术参数:

标志:

- 插针数: 10+PE
- 额定电流: 16A
- 额定电压: 250V
- 额定脉冲电压: 4kV
- 污染等级: 3
- 依据UL/CSA的额定电压: 600V
- 绝缘阻抗: $>10^{10}\Omega$
- 材料: 聚碳酸酯
- 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
- 温度范围: -40°C - $+125^{\circ}\text{C}$
- 依据IEC 94的阻燃等级: V0
- 可插拔次数: >500
- 插针:
 - 接线方式: 螺钉连接
 - 材料: 铜合金
 - 表面处理: 镀银
 - 接触电阻: $<1\text{m}\Omega$
 - 线径范围: $0.75-2.5\text{mm}^2$ (18-14 AWG)
 - 拧紧/测试力矩: $0.5\text{N}\cdot\text{m}$

Technical specification:

Inserts:

- No. of contact: 10+PE
- Rated current: 16A
- Rated voltage: 250V
- Rated impulse voltage: 4kV
- Pollution degree: 3
- Rated voltage acc.to UL/CSA: 600V
- Insulation resistance: $>10^{10}\Omega$
- Material: polycarbonate
- Colour: RAL 7032(light grey)
- Temperature range: -40°C - $+125^{\circ}\text{C}$
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Mating cycles: >500
- Contacts:
 - Terminal: screw terminal
 - Material: copper alloy
 - Surface: hard-silver plated
 - Contact resistance: $<1\text{m}\Omega$
 - Wire gauge: $0.75-2.5\text{mm}^2$ (18-14 AWG)
 - Tightening/Test torque: $0.5\text{N}\cdot\text{m}$

						表面处理 Finish		—		图号 Drawing No.	—
						材料 Material		—		产品代号 Part Code	HA-010-F/B
标记 Mark	数量 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date				产品料号 Part No.	1210100210503
绘图 Drawn	姓名/Name	日期/Date	标准化 Stand.	姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	—
	BQ LUO	18.10.2015		—	—	3:4	V1.0	45.8g	—		
审核 Checked	P RAO	18.10.2015				 		All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	
工艺 Process	—	—	批准 Approved	YY LIN	18.10.2015						