






面板安装开孔图
Panel cut out



技术参数:

插芯:

- 插针数: 16+PE
- 额定电流: 16A
- 额定电压: 250V
- 额定脉冲电压: 4kV
- 污染等级: 3
- 依据UL/CSA的额定电压: 600V
- 绝缘阻抗: $\geq 10^{10}\Omega$
- 材料: 聚碳酸酯
- 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
- 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- 依据UL 94的阻燃等级: V0
- 可插拔次数: ≥ 500
- 插针:
- 接线方式: 螺钉连接
- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀银
- 接触电阻: $\leq 1\text{m}\Omega$
- 线径范围: $0.75-2.5\text{mm}^2(18-14\text{ AWG})$
- 拧紧/检测力矩: $0.5\text{N}\cdot\text{m}$

Technical specification:

Inserts:

- No. of contact: 16+PE
- Rated current: 16A
- Rated voltage: 250V
- Rated impulse voltage: 4kV
- Pollution degree: 3
- Rated voltage acc.to UL/CSA: 600V
- Insulation resistance: $\geq 10^{10}\Omega$
- Material: polycarbonate
- Colour: RAL 7032(light grey)
- Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Mating cycles: ≥ 500

Contacts:

- Terminal: screw terminal
- Material: copper alloy
- Surface: hard-silver plated
- Contact resistance: $\leq 1\text{m}\Omega$
- Wire gauge: $0.75-2.5\text{mm}^2(18-14\text{ AWG})$
- Tightening/Test torque: $0.5\text{N}\cdot\text{m}$

						表面处理 Finish	—		图号 Drawing No.	—	
						材料 Material	—		产品代号 Part Code	HA-016-M/B 17-32	
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date			产品料号 Part No.	1210160110504	
绘图 Drawn	姓名/Name	日期/Date	标准化 Stand.	—	—	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	
	审核 Checked	日期/Date				1:1	V1.0	62.8g	—		
工艺 Process	—	—	批准 Approved	HQ ZHANG	14.12.2018			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.,LTD	