



技术参数:

- 插芯:
 - 插针数: 2
 - 额定电流: 16A
 - 相对地额定电压: 2900V
 - 相间额定电压: 5000V
 - 额定脉冲电压: 15kV
 - 污染等级: 3
 - 绝缘阻抗: $>10^{10}\Omega$
 - 材料: 聚碳酸酯/聚四氟乙烯
 - 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
 - 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
 - 依据UL 94的阻燃等级: V0
 - 可插拔次数: >500
- 插针:
 - 接线方式: 冷压连接
 - 材料: 铜合金
 - 表面处理: 镀银
 - 接触电阻: $<1\text{m}\Omega$
 - 线径范围: $0.5-4\text{mm}^2(20-12\text{ AWG})$
- 工具:
 - 冷压钳: TL02G
 - 退针器: TL10(用于高压套管盖子的拆卸)

Technical specification:

- Inserts:
 - No. of contact: 2
 - Rated current: 16A
 - Rated voltage(ground): 2900V
 - Rated voltage(conductor): 5000V
 - Rated impulse voltage: 15kV
 - Pollution degree: 3
 - Insulation resistance: $>10^{10}\Omega$
 - Material: polycarbonate/PTFE
 - Colour: RAL 7032(light grey)
 - Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
 - Flammability acc.to UL 94: V0
 - Mating cycles: >500
- Contacts:
 - Terminal: crimp terminal
 - Material: copper alloy
 - Surface: hard-silver plated
 - Contact resistance: $<1\text{m}\Omega$
 - Wire gauge: $0.5-4\text{mm}^2(20-12\text{ AWG})$
- Tools:
 - Crimp contact tool: TL02G
 - Contact removal tool: TL10(for locking sleeve)

						表面处理 Finish	-			图号 Drawing No.	-
						材料 Material	-			产品代号 Part Code	H2MVE-002-MC
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description		签名 Signature	日期 Date					产品料号 Part No.	1290020100301
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	-
绘图 Drawn	BQ LUO	18.10.2010	标准化 Stand.	-	-	1:1	V1.0	46.84g	-		
审核 Checked	P RAO	18.10.2010									
工艺 Process	-	-	批准 Approved	YY LIN	18.10.2010			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD