






技术参数:

插芯:

- 插针数: 8
- 额定电流: 1A
- 额定电压: 50V
- 额定脉冲电压: 0.8kV
- 污染等级: 3
- 依据UL的额定电压: <30V
- 传输特性: 超6类可达500MHz
依据 ISO/IEC 24 702;
ISO/IEC 11 801
- 传输速度: 10/100/1000Mbit/10Gbit/s
- 绝缘阻抗: $\geq 10^{10}\Omega$
- 材料: 聚碳酸酯
- 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
- 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +85^{\circ}\text{C}$
- 依据UL 94的阻燃等级: V0
- 可插拔次数: ≥ 500

Technical specification:

Inserts:

- No. of contact: 8
- Rated current: 1A
- Rated voltage: 50V
- Rated impulse voltage: 0.8kV
- Pollution degree: 3
- Rated voltage acc.to UL: <30V
- Transmission features: category 6/Class E
up to 500 MHz; acc.
to ISO/IEC 24 702;
ISO/IEC 11 801
- Transmission rate: 10/100/1000Mbit/10Gbit/s
- Insulation resistance: $\geq 10^{10}\Omega$
- Material: polycarbonate
- Colour: RAL 7032(light grey)
- Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +85^{\circ}\text{C}$
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Mating cycles: ≥ 500

						表面处理 Finish				图号 Drawing No.							
						材料 Material				产品代号 Part Code				HM-RJ45-APT			
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature					日期 Date	产品料号 Part No.				2290010000003		
	姓名/Name	日期/Date			姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name						
绘图 Drawn	YL YE	13.11.2020	标准化 Stand.				1:1	V1.0	-								
审核 Checked	HZ LAN	13.11.2020															
工艺 Process			批准 Approved	HQ ZHANG	13.11.2020					All Dimensions in mm Original Size DIN A 4							
												 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD					