



05	Molding件	LCP	1	黑色 UL94 V-0
04	外壳	SUS 304 T=0.25	1	镀镍
03	内壳	SUS 304 T=0.25	1	镀镍
01	端子	C2680-H T=0.20	1set	功能接触区镀金, 焊脚镀金
序号	品名	材质	用量	备注

HDGC		深圳市华德共创科技有限公司 Shenzhen Huade co-create Technology Co., LTD 电话: 0755-23304126 传真: 0755-29940187	
-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表		APPD: 核准:	TITLE: 产品名称: MICRO加高平口不锈钢高度4.0
X.X	±0.30	X.X* ±3°	PART NO: 产品编号: MICRO-ZL-120PWB
X.XX	±0.20	X.XXX* ±2°	CHECK: 校对: 王建业
X.XXX	±0.10	X.XXXX* ±1°	DRAW: 绘图: 黄艳兰
			DATE: 2016-03-12
			SCALE: 1:1
			UNIT: mm
			CODE NUMBER: A001

## 备注:

1. 材质及电镀: 见附表1
2. 电气性能:
  - 2.1 接触电阻: 30mΩ Max.
  - 2.2 耐电压: 100V AC Min.
  - 2.3 绝缘: 100MΩ Min.
  - 2.4 额定电流:  
DC 30V Pin1,Pin 5: 1.8A Max.  
Pin2,Pin3,Pin4: 1A Max.
3. 机械性能:
  - 3.1 插入力: 3.5KG Max.
  - 3.2 拔出力: 0.8KG Min.
  - 3.3 寿命: 5000 次