



PCB LAYOUT

技术参数:

孔位: 6-32  
 间距: 2.54mm  
 温度范围: -25° -105°  
 额定电流: 1A  
 接触电阻:  $\leq 20M \Omega$   
 绝缘电阻:  $\geq 1000M \Omega$   
 耐压: 1000V Ac/分钟  
 材料: PBT  
 插拔力:  $\geq 0.05KG/P$ ,  $\leq 0.1KG/P$

规格	A	B	D	E
6	5.28 <sup>+0.10</sup> / <sub>-0.10</sub>	5.28 <sup>+0.10</sup> / <sub>-0.10</sub>	7.62 <sup>+0.10</sup> / <sub>-0.10</sub>	10.04 <sup>+0.10</sup> / <sub>-0.10</sub>
8	7.62 <sup>+0.10</sup> / <sub>-0.10</sub>	10.16 <sup>+0.10</sup> / <sub>-0.10</sub>		
14	15.24 <sup>+0.10</sup> / <sub>-0.10</sub>	17.78 <sup>+0.10</sup> / <sub>-0.10</sub>		
16	17.78 <sup>+0.10</sup> / <sub>-0.10</sub>	20.32 <sup>+0.10</sup> / <sub>-0.10</sub>		
18	20.32 <sup>+0.10</sup> / <sub>-0.10</sub>	22.86 <sup>+0.10</sup> / <sub>-0.10</sub>		
20	22.86 <sup>+0.10</sup> / <sub>-0.10</sub>	25.40 <sup>+0.10</sup> / <sub>-0.10</sub>		
24	27.94 <sup>+0.10</sup> / <sub>-0.10</sub>	30.48 <sup>+0.10</sup> / <sub>-0.10</sub>		
28	33.02 <sup>+0.10</sup> / <sub>-0.10</sub>	35.56 <sup>+0.10</sup> / <sub>-0.10</sub>		
32	38.1 <sup>+0.10</sup> / <sub>-0.10</sub>	40.64 <sup>+0.10</sup> / <sub>-0.10</sub>		

未注公差尺寸			IC-NP 窄		上海洲日电子有限公司 Shanghai Zhouri Electronics CO.,LTD 上海康司玛电子设备进出口有限公司 Shanghai KangSiMa Eletronic Equipment import and export Co.,LTD TEL:86-21-34975176/51571121					
尺寸	公差									
X.	±0.15	±1.5°	版本编号	20171018 A/0	比例	1:1	单位	mm	图幅	A4
制图	周元金 201171018		图纸编号	ZR20171018-204	第三视角					
审核	张海娜 201171018		物料编号		页次: 第1页 共1页					
核准	章妹 201171018									