



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > 德驰 DRC 连接器



连接器和壳体类型: 母端子护套

接合插针直径: 1.02 mm [.04 in]

连接器系统: 线到线

位数: 60

中心线（间距）: 4.42 mm [.174 in]

[所有 德驰 DRC 连接器 \(112\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到线
可密封	是
混合型连接器	否
主要锁定特性	触点固定器
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	60
行数	6

电气特征

工作电压	250 VAC
标称电压架构	24 V, 48 V

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色
连接器代码	06



接触件特性

端子大小	尺寸 20
端子类型	插座
接合插针直径	1.02 mm[.04 in]
端子额定电流（最大值）	7.5 A

机械附件

端子位置保证	否
应力消除	带有
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA GF
中心线（间距）	4.42 mm[.174 in]

尺寸

连接器高度	36.45 mm[1.435 in]
产品宽度	68.58 mm[2.7 in]
产品长度	36.78 mm[1.448 in]
行间距	4.42 mm[.174 in]
适用的电线绝缘层直径范围	1.02 – 2.41 mm[.04 – .095 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

保护等级	未经测试
机构/标准	SAE J2030
UL 阻燃性等级	按照 UL-94 标准进行的 20 mm 火焰测试

包装特性

封装数量	125
------	-----



封装方法	Box
其他	
可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2022年6月（224） SvHCs候选清单的声明更新至: 2022年1月（223） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-D799-H342
德驰 DRC 板端连接器



TE 产品编号 CAT-D48-SP729
DEUTSCH 密封盲堵



TE 产品编号 CAT-D799-B128
DEUTSCH DRC 后盖



TE 产品编号 CAT-D48-ST273
DEUTSCH 实芯端子



TE 产品编号 CAT-D48-SFT273
DEUTSCH 冲压成型端子

TE 产品编号 0411-240-2005
EXT TOOL, SIZE 20, 16-22 AWG, N, RED

TE 产品编号 0515-018-5005
PROTECT CVR, 38/50/60P, PLG, WHT, DRC20

该系列中的其他产品 | DEUTSCH DRC

PCB 板端连接器及母端(44)

插入和拔出工具(7)

汽车连接器护套(112)

汽车连接器盖帽(9)

客户还购买了

TE 产品编号DT04-4P-P021
REC, 4P, GRY, BUSBAR, NICKEL

TE 产品编号DRC26-50S03
德驰 DRC 连接器

TE 产品编号HD10-9-1939P
SQ FG REC ASM

TE 产品编号493487-1
HSG 8 POSN. MICROTIMER REC.

TE 产品编号936199-1
090III 14P PLUG ASSY

TE 产品编号1443997-2
BASE ASSEMBLY, 60 POSITION, BB

TE 产品编号2137704-2
HV1100 1POS PLUG HSG ASSY SLD 90 DEG

TE 产品编号2137704-1
HVP1100 1POS PLUG HSG ASSY SLD 90 DEG

TE 产品编号2293734-1
PLUG HOUSING CAVITY, 4 POS 0.50 HSL CONN



文档

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_DRC26-60S06_99.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_DRC26-60S06_99.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_DRC26-60S06_99.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ICT Terminals and Connectors Catalogue

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本