

GMA085R72A472MA01#

“#” 处为包装规格代号。

目前生产

一般用

RoHS


REACH

125
°Cmax.

结合

< 品名 (附包装代号) 一览 >
GMA085R72A472MA01T

外观 & 形状



参考信息

包装	规格	标准包装数量
T	散装托盘	400

质量 (标准值)	
1个	2.0mg

在 1 / 2 页

注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

GMA085R72A472MA01#

“#” 处为包装规格代号。

规格

长度	0.8±0.05mm
宽度	0.8±0.05mm
厚度	0.5±0.1mm
静电容量	4700pF ±20%
工作温度范围	-55°C to 125°C
额定电压	100Vdc
尺寸代号 inch(mm)	0303 (0808M)
静电容量变化率	±15.0%
温度特性 (标准规格)	X7R(EIA)
温度特性的温度范围	-55°C to 125°C

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。