


Han 3A-SIS-SL-M20



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	19 20 003 1150
规格	Han 3A-SIS-SL-M20
浩亭电子目录	https://b2b.harting.com/19200031150

标识

类别	上壳/底座
上壳/底座系列	Han A®
上壳/底座类型	螺钉安装底座

版本

尺寸	3 A
出线孔	1x M20
锁定类型	单锁扣
应用领域	用于工业应用的标准上壳/底座

技术参数

极限温度	-40 ... +125 °C
防护等级符合 IEC 60529	IP44 IP65 / IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918
类型等级符合 UL 50 / UL 50E	12

材料特性

材料 (上壳/底座)	压铸锌
表面 (上壳/底座)	粉末涂层
颜色 (上壳/底座)	RAL 7037 (土灰)
材料 (锁扣)	钢
表面(锁扣)	镀锌
RoHS	符合豁免标准



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	铅
ECHA SCIP 编号	564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R1 (HL 1-3)
	R7 (HL 1-3)

规格和认证

认证	DNV GL
CE	有

商业数据

包装尺寸	10
净重	57.71 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140124516