

Hood Top Entry HC 2 Pegs M25



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	19 30 006 0446
规格	Hood Top Entry HC 2 Pegs M25
浩亭电子目录	https://b2b.harting.com/19300060446

标识

类别	上壳/底座
上壳/底座系列	Han [®] B
上壳/底座类型	上壳
型	高结构

版本

尺寸	6 B
版本	顶出线
出线孔	1x M25
锁定类型	单锁扣
应用领域	用于工业连接器的标准上壳/底座

技术参数

极限温度	-40 ... +125 °C
防护等级符合 IEC 60529	IP65
	IP66
	IP67
类型等级符合 UL 50 / UL 50E	4
	4X
	12

材料特性

材料 (上壳/底座)	压铸铝
表面 (上壳/底座)	粉末涂层



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

颜色 (上壳/底座)	RAL 7037 (土灰)
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	不包含
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R1 (HL 1-3)
	R7 (HL 1-3)

规格和认证

认证	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
	CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE	有

商业数据

包装尺寸	1
净重	132 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140125032