

USB TYPE-C PIN ASSIGNMENTS

PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME
A1	GND	B12	GND
A2	SSTXP1	B11	SSRXP1
A3	SSTXN1	B10	SSRXN1
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A10	SSRXN2	B3	SSTXN2
A11	SSRXP2	B2	SSTXP2
A12	GND	B1	GND


P/N	(L)	COLOER	额定电流
HC-TYPE C-24P-CP0.8-5A-L8.8-01	8.80mm	黑色	5A

Ordering Information

HC-TYPE C - 24P - * * * - * A - L * - * - 01

Pin	Type	Current	Length	Colour
4P	Top Mount (大)	Rated	10A	White
6P	Top Mount (中)	10A		Black
8P	Mini Mount (小)	5A		Blue
12P	Center Mount (大)	5A		Green
16P	Vertical SMF (大)	10A		Orange
24P	Vertical SMF (中)			Purple
	Clip (大)			Yellow
	Wing (中)			

			GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD				
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X. X ±0.30	批 准 APPROVAL	产品名称 TITLE	TYPE CF 24P 夹板式0.8 L8.80mm 无弹无柱	版 本 REV.	A	
1	初版发行		X. XX ±0.20	比 例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC-TYPE-C-24P-CP0.8-5A-L8.8-01	单 位 UNITS	mm	
			X. XXX ±0.10	投 影 Projection	材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/2	
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°						



pcs/box	boxs/Carton	Pcs/Box
50	240	12000

			GENE RL TOLERANCE		制 图 DRAWING	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD				
			DIM	TOL	审 核 CHECK					
			X. X	±0.30	批 准 APPROVAL	产品名称 TITLE	TYPE CF 24P 夹板式0.8 L8.80mm 无弹无柱-包装图	版 本 REV.	A	
1	初版发行		X. XX	±0.20	比 例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC-TYPE C-24P-CP0.8-5A-L8.8-01	单 位 UNITS	mm	
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	X. XXX	±0.10	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	2/2
			Angle	±3.0°						