

Han D Coax female



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 15 001 3113
规格	Han D Coax female
浩亭电子目录	https://b2b.harting.com/09150013113

标识

类别	插芯
系列	Han [®] D Coax
插针端子介绍	用于Han D [®] 压接针

版本

接线方式	压接针
公母类型	母头
针数	1
更多插针	+屏蔽
详细资料	请单独订购压接针。

技术参数

导体截面积	0.14 ... 2.5 mm ²
额定电流	10 A
额定电压	50 V
额定脉冲电压	0.8 kV
污染等级	3
接触电阻，屏蔽	≤100 mΩ
电阻抗	75 Ω
极限温度	-40 ... +85 °C
插拔次数	≥500



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

材料(插芯)	聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)	RAL 7032 (卵石灰)
材料 (屏蔽)	锌压铸，镀镍
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3)
	R23 (HL 1-3)

规格和认证

规格	IEC 60664-1
	IEC 61984

商业数据

包装尺寸	1
净重	24.62 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140022522