

Han A Hood Coupler 1 Lever M20



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	19 20 003 1750
规格	Han A Hood Coupler 1 Lever M20
浩亭电子目录	https://b2b.harting.com/19200031750

标识

类别	上壳/底座
上壳/底座系列	Han A®
上壳/底座类型	飞线底座

版本

尺寸	3 A
版本	顶出线
出线孔	1x M20
锁定类型	单锁扣
应用领域	用于工业应用的标准上壳/底座

技术参数

极限温度	-40 ... +125 °C
防护等级符合 IEC 60529	IP44 IP65 / IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918
类型等级符合 UL 50 / UL 50E	12

材料特性

材料 (上壳/底座)	压铸锌
表面 (上壳/底座)	粉末涂层
颜色 (上壳/底座)	RAL 7037 (土灰)
材料 (锁扣)	钢
表面(锁扣)	镀锌



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	不包含
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3)

规格和认证

认证	DNV GL
CE	有

商业数据

包装尺寸	10
净重	1 g
原产国	罗马尼亚
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140124639