

Han CC Protected module, crimp female



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 14 004 3141
规格	Han CC Protected module, crimp female
浩亭电子目录	https://b2b.harting.com/09140043141

标识

类别	模块
系列	Han-Modular®
模块类别	Han® CC 保护模块
模块尺寸	单模块

版本

接线方式	压接针
公母类型	母头
针数	4
详细资料	请单独订购压接针。

技术参数

导体截面积	1.5 ... 6 mm²
额定电流	40 A
额定电压	830 V
额定脉冲电压	8 kV
污染等级	3
额定电压符合UL	600 V
绝缘阻抗	>10 ¹⁰ Ω
极限温度	-40 ... +125 °C
插拔次数	≥500



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

材料(插芯)	聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)	RAL 7032 (卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	不包含
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3)
	R23 (HL 1-3)

规格和认证

规格	IEC 60664-1
	IEC 61984
认证	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076

商业数据

包装尺寸	2
净重	10 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140020153