

## Han 3A Hood Top Entry 2 Pegs M20



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	19 20 003 0420
规格	Han 3A Hood Top Entry 2 Pegs M20
浩亭电子目录	<a href="https://b2b.harting.com/19200030420">https://b2b.harting.com/19200030420</a>

### 标识

类别	上壳/底座
上壳/底座系列	Han A <sup>®</sup>
上壳/底座类型	上壳

### 版本

尺寸	3 A
版本	顶出线
出线孔	1x M20
锁定类型	单锁扣
应用领域	用于工业应用的标准上壳/底座

### 技术参数

极限温度	-40 ... +125 °C
防护等级符合 IEC 60529	IP44 IP65 / IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918
类型等级符合 UL 50 / UL 50E	4 4X 12

### 材料特性

材料 (上壳/底座)	聚碳酸酯 (PC)
颜色 ( 上壳/底座 )	RAL 7032 ( 卵石灰 )
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合

## 材料特性

ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

## 规格和认证

认证	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE	有

## 商业数据

包装尺寸	10
净重	12.33 g
原产国	罗马尼亚
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140124400