

han 42DD-SMC-FI-CRT



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 16 042 3101
规格	han 42DD-SMC-FI-CRT
浩亭电子目录	https://b2b.harting.com/09160423101

标识

类别	插芯
系列	Han DD®

版本

接线方式	压接针
公母类型	母头
尺寸	10 B
针数	42
接地针	有
详细资料	请单独订购压接针。

技术参数

导体截面积	0.14 ... 2.5 mm²
额定电流	10 A
额定电压	250 V
额定脉冲电压	4 kV
污染等级	3
额定电压符合UL	600 V
额定电压符合CSA	600 V
绝缘阻抗	>10 ¹⁰ Ω
极限温度	-40 ... +125 °C
插拔次数	≥500



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

颜色(插芯)	RAL 7032 (卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

规格和认证

规格	IEC 60664-1 IEC 61984
认证	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

商业数据

包装尺寸	1
净重	50 g
原产国	罗马尼亚
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140023819