


Han E M Crimp Contact Ag 2.5 mm²/ 14 AWG



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 33 000 6102
规格	Han E M Crimp Contact Ag 2.5 mm²/ 14 AWG
浩亨电子目录	https://b2b.harting.com/09330006102

标识

类别	插针
系列	Han E®
插针类型	压接针

版本

公母类型	公头
插针标识	3个凹槽
制造过程	车削针

技术参数

导体截面积	2.5 mm²
导体截面积	AWG 14
工作电流	≤16 A
接触电阻	≤1 mΩ
剥线长度	7.5 mm
插拔次数	≥500

材料特性

材料 (插针)	铜合金
表面 (插针)	镀银
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	铅
ECHA SCIP 编号	b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅

规格和认证

规格	IEC 60664-1 IEC 61984
----	--------------------------

商业数据

包装尺寸	100
净重	1.31 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140049659